

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260050 HB7020
GTIN	4045197699275
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 2,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Lamač triesok	SS
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie