

**Garant**

**Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 25/5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273791 25/5
GTIN	4045197640390
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický opis**

$t_{\max}$ Vnútorne spracovanie	9,5 mm
Šírka zápichu w	5 mm
Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Odsadenie stredu $L_3$	19 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	32 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ zapustený držiak	40 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500