

**LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora, 18 V, Typ: M18TLED****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	073211 M18TLED
GTIN	4002395380220
Trieda položky	07A

Popis**Prevedenie:**

Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s vysokou svietivosťou. S nastaviteľnou hlavou LED svietidla.

Hlavica svietidla 135° nastaviteľná.

Vhodné pre:

18 V akumulátory Milwaukee (Č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah balenia:

Akumulátorové svietidlo bez akumulátora a nabíjačky.

Technický opis

Označenie výrobcu	M18TLED-0
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť bez batérie	300 g

Svetelný tok	120 lm
Osvetľovacie teleso	LED modul
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozsah natočenia	135 Stupeň
Zóna ATEX	žiadna
Atribút Názov produktu	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Pracovné svetidlo

Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C