

Garant**WCHX 130508, Typ: SM**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268496 SM
GTIN	4045197471024
Trieda položky	21K

Popis

Vhodné pre:
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 26.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 220 m/min
Ďalšie použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	110 - 140 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	SM
Hlavné použitie	P
Typ	HB7120
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WCHX 130508
Počet výmien/rezných hrán	3

vhodné pre Ø nástroja D _c	26 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie