


**Garant****WCHX 130508, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 268496 UNI    |
| GTIN             | 4045197471048 |
| Trieda položky   | 21K           |

## Popis

Vhodné pre:  
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 26.

## Technický opis

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Uhlový Polomer                          | 0,2 mm                                |
| Hlavné použitie                         | UNI                                   |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie  | 65 - 200 m/min                        |
| Typ                                     | UNI                                   |
| Typ                                     | HB7130                                |
| Rezný materiál                          | HM                                    |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička   | WCHX 130508                           |
| Počet výmien/rezných hrán               | 3                                     |
| vhodné pre $\varnothing$ nástroja $D_c$ | 26 mm                                 |
| Druh produktu                           | Otočné rezné platničky na sústruženie |

