

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 50/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Trieda položky	21V

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
Veľkosť doštičiek	4 mm
Držiak ISO-kód	AH06X SCLDR/LS4
vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	6,92 mm
Odsadenie stredu L_3	3,5 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Výška upínania L_2	5,54 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
\varnothing stopky D_s	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 10	269028 10
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200