

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 66/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268702 66/S4
GTIN	4045197591937
Trieda položky	21V

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	AH08H SCLDR/LS4
Veľkosť doštičiek	4 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	9,05 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
Odsadenie stredu $L_3$	4,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania $L_2$	7,49 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
$\varnothing$ stopky $D_s$	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 10	269028 10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200	659957 200