

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 45/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268706 45/S4
GTIN	4045197591944
Trieda položky	21V

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
Držiak ISO-kód	AH04X SCLDR/LS4
Veľkosť doštičiek	4 mm
vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Odsadenie stredu L ₃	2,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	4,57 mm
Celková dĺžka L	65 mm
Výška upínania L ₂	3,58 mm
Uhol nastavenia k	97 Stupeň
Ø stopky D _s	4 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 10	269028 10
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200