

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 46/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268706 46/S4
GTIN	4045197591951
Trieda položky	21V

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	3 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	5,78 mm
vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Držiak ISO-kód	AH05X SCLDR/LS4
Veľkosť doštičiek	4 mm
Celková dĺžka L	65 mm
Výška upínania L ₂	4,6 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 10	269028 10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200	659957 200