

**LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora, 18 V, Typ: M18AL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	073211 M18AL
GTIN	4002395380534
Trieda položky	07A

Popis**Prevedenie:**

Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s vysokou svietivosťou.

- **Praktická a mimoriadne robustná akumulátorová lampa s vysokou svietivosťou dosahujúcou 1500 lúmenov.**
- **2 úrovne jasu.**
- **Integrovaná rukoväť. Možnosť vertikálneho a horizontálneho zavesenia na rúru s Ø 13 mm.**

Vhodné pre:

18 V akumulátory Milwaukee (Č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah balenia:

Akumulátorové svietidlo bez akumulátora a nabíjačky.

Technický opis

Označenie výrobcu	M18AL-0
Svetelný tok Úroveň 2	780 lm
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion

Hmotnosť bez batérie	1700 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok	1500 lm
Osvetľovacie teleso	LED modul
Celková dĺžka	220 mm
Zóna ATEX	žiadna
Atribút Názov produktu	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Pracovné svetidlo

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18