

**Garant****WCHX 10T308, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268494 UNI
GTIN	4045197470980
Trieda položky	21K

## Popis

Vhodné pre:  
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 20.

## Technický opis

Typ	UNI
Hlavné použitie	UNI
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	65 - 200 m/min
Typ	HB7130
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WCHX 10T308
Počet výmien/rezných hrán	3
vhodné pre $\varnothing$ nástroja $D_c$	20 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

