

duMONT**Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru Lícovanie JS9, Typ: 20-25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290400 20-25
GTIN	662600445010
Trieda položky	29J

Popis**Prevedenie:**

Sortiment **HSS** pretlačacích trňov č. 290405 vrátane potrebných podložiek č. 290410 a vodiacich puzdier č. 290415. Dodáva sa vo vysokokvalitnom a pevnom drevenom puzdre na bezpečné a prehľadné uloženie.

Obsah:

po 1 vyškrabávacej ihle 290405: 20F1; 22F1; 25F1

po 1 vodiacom puzdre 290415: Typ F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

Upozornenie:

- **Lícovanie P9 a H9 na doručenie od výrobcu s príplatkom 15 %.**
- **Na vyžiadanie sú k dispozícii súpravy pretlačacích trňov na jeden priechod.**
- **PRETLÁČACIE LISY nájdete vo zväzku 2 (ručné a meracie nástroje).**

Technický opis

Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Pretlačací nástroj

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		

Príslušenstvo

Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ 25F1	290405 25F1
Vodiace púzdropre otvor H7 Ø puzdier 75F1	290415 75F1
Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ 20F1	290405 20F1
Vodiace púzdropre otvor H7 Ø puzdier 90F1	290415 90F1
Vodiace púzdropre otvor H7 Ø puzdier 70F1	290415 70F1
Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ 22F1	290405 22F1
Vodiace púzdropre otvor H7 Ø puzdier 80F1	290415 80F1