

Garant**tepelný upínací trň úzke, SK 40 A = 120, Ø upnutia D1: 5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302325 5
GTIN	4045197288219
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- **Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm až od veľkosti 6!**
- **Extra štíhla konštrukcia (znížená rušivá kontúra).**

Použitie:

- **Obrábanie pri výrobe nástrojov a foriem.**
- **Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.**

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806, upínací kľúč na ŤČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	5 mm
Ø D ₂	9 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Vonkajší Ø D	25 mm
Upínač	SK 40 A = 120
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 40	354225 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 20/5	302410 20/5
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 16/5	302410 16/5
	308802 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 308795 40

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40 308740 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 308820 40

Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40 308610 40

Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 308801 40

Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 308635 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7 utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40 308615 40

Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 308790 40

Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40 308650 40

Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40 308625 40

Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 308785 40

Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40 308630 40