

Garant**tepelný upínací trň 3°, SK 40 A = 120, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302356 6 |
| GTIN | 4045197480040 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Extra štíhla konštrukcia (3° kontúra).**

Použitie:

- **Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.**
- **Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.**
- **Na upínanie nástrojov so stopkou s toleranciou h6.**

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. Upínací kľúč AB č. 308820 – 308835. Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410, veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 304450.

Upozornenie:

Nie je možné nastavenie dĺžky!

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ø upnutia D ₁ | 6 mm |
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm |
| Vonkajší Ø D | 23 mm |
| Upínač | SK 40 A = 120 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača | ISO 7388-1 |
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Druh produktu | tepelný upínací trň |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40 | 308640 40 |
| Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 40 | 354225 40 |
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308785 40 |
| Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40 | 308615 40 |
| Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308801 40 |
| Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40 | 308600 40 |
| Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308806 40 |
| Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40 | 308605 40 |
| Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308635 40 |
| Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308700 40 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308795 40 |
| Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40 | 308630 40 |
| Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 6-12 | 354240 6-12 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308830 40 |
| Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40 | 308610 40 |

| | |
|---|------------|
| Zmršťovací prístroj Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40 | 308650 40 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308760 40 |
| Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 6-9 | 354235 6-9 |
| Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M | 308670 40M |
| Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40 | 308740 40 |
| Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308660 40 |
| Chladiaca jednotka Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40 | 308620 40 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308790 40 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308765 40 |
| Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40 | 308625 40 |
| Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308802 40 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308820 40 |
| Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 6-9 | 354236 6-9 |