

LOCTITE**Lepidlá na poistky skrutky, 50 ml, Označenie výrobcu: 290**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083301 290
GTIN	4058093009031
Trieda položky	04L

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Tekutá poistka skrutky.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

Stredne pevné – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

Vysoko pevné – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C). Na malé skrutky do M6 a na dodatočné zaistenie skrutiek.

Upozornenie:

Závitové časti pred nanosením poistky skrutky vyčistíte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Technický opis

pre veľkosť závitú M do	M6
Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník

Označenie výrobcu	LOCTITE 290
minimálny odtrhávaci moment	10 Nm
Chemický podklad	Dimetacrylater
Tvar	tekuté
vhodné pre materiál	Kov
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	porézności vo zvaroch
vhodné pre rozsah použitia	porézności v castiach zo zliatiny a sintrovaného kovu
vhodné pre rozsah použitia	vopred namontované skrutkové spojenia
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Odolnosť od dátumu výroby	29 Mesiac
Objem náplne	50 ml
Vlastnosť	vysoká kapilarita
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	znášajúci olej
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
Farba	zelená
Bod vzplanutia	93,3 °C
Teplota Rozsah použitia	-55 - 150 °C
Funkčná pevnosť podľa	3 h
Pevnosť bez fixácie podľa	20 min
Dynamická viskozita	20 - 55 mPas
Demontáž	iba ohrevom
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Tesnosť	1,07 g/cm ³

Atribút Názov produktu	50 ml
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

Príslušenstvo

Peristaltické ručné čerpadlo so súpravou dávkovacích ihiel Vhodné pre veľkosť balenia 50	083344 50
---	-----------