

**duMONT****Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru Lícovanie JS9, Typ: 4-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290400 4-8
GTIN	662600444983
Trieda položky	29J

**Popis****Prevedenie:**

Sortiment **HSS** pretlačacích trňov č. 290405 vrátane potrebných podložiek č. 290410 a vodiacich puzdier č. 290415. Dodáva sa vo vysokokvalitnom a pevnom drevenom puzdre na bezpečné a prehľadné uloženie.

**Obsah:**

po 1 vyškabávacej ihle 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

po 1 vodiacom puzdre 290415: Typ B1:

12; 14; 15; 16;

Typ C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

**Upozornenie:**

- **Lícovanie P9 a H9 na doručenie od výrobcu s príplatkom 15 %.**
- **Na vyžiadanie sú k dispozícii súpravy pretlačacích trňov na jeden priechod.**
- **PRETLÁČACIE LISY nájdete vo zväzku 2 (ručné a meracie nástroje).**

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Pretlačací nástroj

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		

## Príslušenstvo

Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 28C1	290415 28C1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 18C1	290415 18C1
Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ 6C1	290405 6C1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 22C1	290415 22C1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 24C1	290415 24C1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 30C1	290415 30C1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 16B1	290415 16B1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 14B1	290415 14B1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 19C1	290415 19C1
Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ 8C1	290405 8C1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 20C1	290415 20C1
	290405 5B1

Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ  
5B1

Vodiace púzdropre otvor H7 Ø puzdier 25C1

290415 25C1

Vodiace púzdropre otvor H7 Ø puzdier 15B1

290415 15B1

Vodiace púzdropre otvor H7 Ø puzdier 12B1

290415 12B1

Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ  
4B1

290405 4B1