

duMONT**Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru Lícovanie JS9, Typ: 10-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290400 10-14
GTIN	662600444990
Trieda položky	29J

Popis**Prevedenie:**

Sortiment **HSS** pretlačacích trňov č. 290405 vrátane potrebných podložiek č. 290410 a vodiacich puzdier č. 290415. Dodáva sa vo vysokokvalitnom a pevnom drevenom puzdre na bezpečné a prehľadné uloženie.

Obsah:

po 1 vyškrabávacej ihle 290405: 10D1; 12D1; 14D1

po 1 vodiacom puzdre 290415: Typ D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

Upozornenie:

- **Lícovanie P9 a H9 na doručenie od výrobcu s príplatkom 15 %.**
- **Na vyžiadanie sú k dispozícii súpravy pretlačacích trňov na jeden priechod.**
- **PRETLÁČACIE LISY nájdete vo zväzku 2 (ručné a meracie nástroje).**

Technický opis

Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Pretlačací nástroj

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		

Príslušenstvo

Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 36D1	290415 36D1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 40D1	290415 40D1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 50D1	290415 50D1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 45D1	290415 45D1
Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ 12D1	290405 12D1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 38D1	290415 38D1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 32D1	290415 32D1
Vodiace púzdro pre otvor H7 Ø puzdier 35D1	290415 35D1
Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ 10D1	290405 10D1
Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ 14D1	290405 14D1