

Garant**tepelný upínací trň 3°, SK 40 A = 80, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302352 6
GTIN	4045197480002
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Extra štíhla konštrukcia (3° kontúra).**

Použitie:

- **Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.**
- **Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.**
- **Na upínanie nástrojov so stopkou s toleranciou h6.**

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. Upínací kľúč AB č. 308820 – 308835. Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410, veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 304450.

Upozornenie:

Nie je možné nastavenie dĺžky!

Technický opis

Ø D ₂	12 mm
Ø upnutia D ₁	6 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Vonkajší Ø D	23 mm
Upínač	SK 40 A = 80

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7 utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituu utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 40	354225 40
Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažné čapy Mazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Adaptér chladenia dlhý 4,5° pre Ø upnutie 6-9	354236 6-9
Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
	308820 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308630 40

Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1 pre Ø upnutie 6-12

354240 6-12

Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308620 40

Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308635 40

Ťažné čapy Tvar B Vhodné pre strmé kužele 40

308640 40

Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40

Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308785 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308802 40

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40

308740 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40

308605 40

Chladiaca jednotka Typ CU1

354215 CU1

Adaptér chladenia krátky 4,5° pre Ø upnutie 6-9

354235 6-9

Ťažné čapy Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40

308600 40

Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308650 40

Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40