

**duMONT****Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru Lícovanie JS9, Typ: 16-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290400 16-18
GTIN	662600445003
Trieda položky	29J

**Popis****Prevedenie:**

Sortiment **HSS** pretlačacích trňov č. 290405 vrátane potrebných podložiek č. 290410 a vodiacich puzdier č. 290415. Dodáva sa vo vysokokvalitnom a pevnom drevenom puzdre na bezpečné a prehľadné uloženie.

**Obsah:**

po 1 vyškrabávacej ihle 290405: 16E1; 18E1

po 1 vodiacom puzdre 290415: Typ E1:

52; 54; 55; 56;

58; 60; 62; 65

**Upozornenie:**

- **Lícovanie P9 a H9 na doručenie od výrobcu s príplatkom 15 %.**
- **Na vyžiadanie sú k dispozícii súpravy pretlačacích trňov na jeden priechod.**
- **PRETLÁČACIE LISY nájdete vo zväzku 2 (ručné a meracie nástroje).**

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Pretlačací nástroj

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		

## Príslušenstvo

Vodiace púzdropre otvor H7 Ø puzdier 55E1	290415 55E1
Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ 16E1	290405 16E1
Pretláčacie trne pre klinové drážky HSSLícovanie JS9 Typ 18E1	290405 18E1
Vodiace púzdropre otvor H7 Ø puzdier 60E1	290415 60E1
Vodiace púzdropre otvor H7 Ø puzdier 65E1	290415 65E1