

Garant**tepelný upínací trň 3°, SK 40 A = 80, Ø upnutia D1: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302352 10
GTIN	4045197480026
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Extra štíhla konštrukcia (3° kontúra).

Použitie:

- Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
- Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
- Na upínanie nástrojov so stopkou s toleranciou h6.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. Upínací kľúč AB č. 308820 – 308835. Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410, veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 304450.

Upozornenie:

Nie je možné nastavenie dĺžky!

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Ø D ₂	16 mm
Ø upnutia D ₁	10 mm
Vonkajší Ø D	27 mm
Upínač	SK 40 A = 80

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 9,1-12	354235 9,1-12
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 6-12	354240 6-12
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 9,1-12	354236 9,1-12
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
	308615 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40

308740 40

Chladiaca jednotka Typ CU1

354215 CU1

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308610 40

Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 40

354225 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308650 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308625 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308630 40

Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308801 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308700 40

Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308806 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40