

Garant**Vrtacie skľučovadlo MicroClamp valcový, l = 80, Valcová stopka, Typ: 0,2-3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Trieda položky	31H

Popis**Prevedenie:**

- Pre chod doprava/dolava.
- Sústrednosť $\leq 0,005$ mm.
- Prenositelný krútiaci moment 7 Nm.
- Povolené otáčky 60 000 1/min.
- Obsluha zo strany.
- Povolený ťahovací moment 2 Nm.
- Rozsah upínania 0,2 – 3,4 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho kľúča s priečnou rukoväťou veľ. 2.

Technický opis

Rozsah upínania $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
\varnothing stopky d	16 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
Vonkajší $\varnothing D$	19 mm
Tolerancia stopky	h6
Upínač	Valcová stopka
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 18000 min ⁻¹
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Mikro vrtacie skľučovadlo

