



Hydraulické upínacie púzdro, L = 150 mm, Ø stopky d / Ø upnutia D1: 20/20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302375 20/20
GTIN	2050001740953
Trieda položky	33W

Popis

Prevedenie:

S axiálnym nastavením dĺžky. Flexibilné vďaka použitiu redukčných puzdier.

Použitie:

Vhodné na hydraulické a klieštinové skľučovadlo.

Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

Technický opis

Dráha prestavenia V	10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Ø stopky d	20 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
L ₁	51 mm
Závit M	M16×1
Vonkajší Ø D	31,5 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Atribút Názov produktu	L = 150 mm
Druh produktu	Hydraulické upínacie púzdro - príslušenstvo

Príslušenstvo

Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 8	302160 8
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 10	302160 10
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 6	302160 6
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 14	302160 14
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 4	302155 4
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 12	302155 12
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 6	302155 6
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 16	302160 16
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 3	302155 3
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 16	302155 16
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 5	302155 5
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 14	302155 14
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 5	302160 5
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 4	302160 4
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 3	302160 3
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 12	302160 12
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 10	302155 10
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 8	302155 8