



Hydraulické upínacie púzdro, L = 150 mm, Ø stopky d / Ø upnutia D1: 32/20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Trieda položky	33W

Popis

Prevedenie:

S axiálnym nastavením dĺžky. Flexibilné vďaka použitiu redukčných puzdier.

Použitie:

Vhodné na hydraulické a klieštinové skľučovadlo.

Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

Technický opis

Závit M	M16×1
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Ø stopky d	32 mm
Dráha prestavenia V	10 mm
L ₁	51 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Vonkajší Ø D	31,5 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Atribút Názov produktu	L = 150 mm
Druh produktu	Hydraulické upínacie púzdro - príslušenstvo

Príslušenstvo

Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 16	302175 16
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 18	302175 18
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 25	302175 25
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 16	302180 16
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 10	302180 10
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 14	302175 14
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 18	302180 18
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 8	302180 8
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 12	302175 12
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 6	302180 6
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 20	302180 20
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 6	302175 6
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 12	302180 12
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 10	302175 10
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 20	302175 20
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 14	302180 14
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 25	302180 25
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 8	302175 8