

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 85/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268736 85/06
GTIN	4045197545893
Trieda položky	21V

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	8,15 mm
Držiak ISO-kód	E10K SGLCR/L06
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13,54 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky vhodná otočná rezná platnička	269028 11 GCCT 06020.
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	9,5 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 11	269028 11
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200	659957 200