

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 75/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268826 75/07
GTIN	4045197562661
Trieda položky	21V

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 12
Odsadenie stredu L ₃	3,71 mm
Držiak ISO-kód	E06J STLDR/L07
vhodná otočná rezná platnička	TDAT 07010.
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	7,06 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Výška upínania L ₂	5,54 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 12	269028 12
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500