

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 100/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268736 100/06
GTIN	4045197545909
Trieda položky	21V

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	E12M SGLCR/L06
Veľkosť doštičiek	6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 11
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9,15 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	15,52 mm
vhodná otočná rezná platnička	GCCT 06020.
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	11,33 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 11	269028 11
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200	659957 200