

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 66/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Trieda položky	21V

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	TDAT 07010.
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	4,8 mm
Držiak ISO-kód	AH08H STLDLDR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 12
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	9,14 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	7,49 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 12	269028 12
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500