

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 60/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 268712 60/S4 |
| GTIN | 4045197545718 |
| Trieda položky | 21V |

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Veľkosť doštičiek | 4 mm |
| Držiak ISO-kód | E04G SCLDR/LS4 |
| vhodná otočná rezná platnička | CDCT S4010. |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 10 |
| Odsadenie stredu L ₃ | 2,5 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 4,57 mm |
| Celková dĺžka L | 90 mm |
| Výška upínania L ₂ | 3,58 mm |
| Uhol nastavenia k | 97 Stupeň |
| Ø stopky D _s | 4 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 8×D |
| Rezný materiál | HM |
| Vnútorané chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 10 | 269028 10 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200 | 659957 200 |