

**Garant****Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 65/S5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Trieda položky	21V

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	10,72 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 6
Držiak ISO-kód	AH0812H SGSPR/LS5
vhodná otočná rezná platnička	GPCT S5010.
Veľkosť doštičiek	5 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	32 mm
Odsadenie stredu $L_3$	6,4 mm
Šírka hrdla $L_4$	8 mm
Celková dĺžka $L$	100 mm
Výška upínania $L_2$	11,15 mm
Uhol nastavenia $k$	45 Stupeň
$\varnothing$ stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 6	269028 6
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500