



Elektrická uhlová brúska CG, závit brúsneho vretena M14, pre 125 mm zorníky Ø, so zámkom opätovného nábehu, s antivibračnou rukoväťou



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077111 7222936
GTIN	4014586901503
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

FEIN – Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm.

- Robustný, výkonný motor pre každodenné použitie.
- Vysoká ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému spusteniu a antivibračnej rukoväti.
- Vysoká odolnosť proti preťaženiu vďaka priamemu chladeniu motora, hlava prevodovky sa dá otáčať v 90° krokoch (optimálna poloha spínača v závislosti od aplikácie).
- Rýchla výmena brusiva bez použitia náradia vďaka rýchlopínacej matici.

Rozsah balenia:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica, kľúč.

Technický opis

Označenie výrobcu	CG10-125
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Zvláštnosť	krátky tvar

Technický list

Príkon	1000 W
maximálne vibrácie podľa EN	8,5 m/s ²
maximálna hĺbka separácie	35 mm
Sieťové napätie	230 V
Hmotnosť	2,1 kg
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Sieťová frekvencia	50 Hz
maximálne otáčky	11000 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska