

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 50/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268816 50/07
GTIN	4045197592101
Trieda položky	21V

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 12
Odsadenie stredu L ₃	3,71 mm
Držiak ISO-kód	AH06X STLDR/L07
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	7,06 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	TDAT 07010.
Celková dĺžka L	75 mm
Výška upínania L ₂	5,54 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 12	269028 12
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500