



Klieština ER, ER 16, Menovitý upínací Ø d: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	308923 1
GTIN	4069515023801
Trieda položky	32Z

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Upozornenie:

Ø upínacieho premostenia je **vždy do 1 mm menší**, napr. Ø 10 – 9 mm, **okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm)**.

Upínacie klieštiny ER16, ER25 a ER32 bez tesnenia dostupné aj v palcových veľkostiach cez eShop.

Technický opis

upínač	ER 16
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	426 E
Vonkajší Ø D	17 mm
Celková dĺžka L	27,5 mm
Druh produktu	klieština