



Klieština ER, ER 20, Menovitý upínací Ø d: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308933 12
GTIN	4069515024099
Trieda položky	32Z

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Upozornenie:

Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Technický opis

upínač	ER 20
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	428 E
Vonkajší Ø D	21 mm
Celková dĺžka L	31,5 mm
Druh produktu	klieština