

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 66/S5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268726 66/S5
GTIN	4045197545824
Trieda položky	21V

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	6,4 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 6
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Šírka hrdla L ₄	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	GPCT S5010.
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10,72 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Držiak ISO-kód	AH0812H SGLPR/LS5
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L ₂	11,15 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 6	269028 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500