

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 66/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268816 66/07
GTIN	4045197592118
Trieda položky	21V

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	TDAT 07010.
Odsadenie stredu L ₃	4,8 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,14 mm
Držiak ISO-kód	AH08H STLDR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 12
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L ₂	7,49 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 12	269028 12
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500