

**LED vrecková lampa EX s batériami, Typ: 4AAZOOM****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Trieda položky	08C

**Popis****Prevedenie:**

Vrecková lampa chránená pred výbuchom, skúšaná podľa platných smerníc ATEX.

**Vysokovýkonné LED lampy** odolné proti nárazom, prachu a vode.

**S LED technológiou reflektora. LED baterka a čelovka s funkciou priblíženia.** Funkcia zaostrenia svetelného lúča (svetelný kužeľ 16° – 33°). Patentovaný optický systém.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Technický opis**

Trvanie osvetlenia	8 h
Počet obsiahnutých batérií	4
Farba puzdra	žltá
Ø hlavy	35 mm
Svetelný tok	130 - 165 lm
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Typ batérií	Mignon, AA
Hmotnosť	176 g
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67

Celková dĺžka	170 mm
Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Svetelný rozsah	100 m
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081553 LR6
Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081559 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081554 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081552 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081551 LR6