

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 75/S5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268732 75/S5
GTIN	4045197545831
Trieda položky	21V

Technický opis

Veľkosť doštičiek	5 mm
Držiak ISO-kód	E06J SGLPR/LS5
vhodná otočná rezná platnička	GPCT S5010.
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 6
Odsadenie stredu L ₃	5,6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,15 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Výška upínania L ₂	5,54 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 6	269028 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500