

duMONT**Pretláčacie trne pre klinové drážky HSS Lícovanie JS9, Typ: 8C1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290420 8C1
GTIN	662600555146
Trieda položky	29J

Popis**Prevedenie:**

Vel. 4B1 až 8C1 dodatočne so zrazením hrany 45°.

Na odihľovanie ostrých hrán drážok.

Použitie:

Na efektívne vytváranie klinových drážok podľa DIN 6885 jedným pretlačením.

Upozornenie:

- **Na vel. 2A použite č. 290405 2A.**
- **Lícovanie P9 a H9 je k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Po 1/3 a 2/3 prechodu barana na chvíľu nadvihnite – pretláčací trň sa tak sám vystredí.**

Technický opis

požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke	1 100 kg
Zadná šírka	9,63 mm
Šírka klinovej drážky	8 mm
Dĺžka ihly	470 mm
Celková dĺžka v oceli	8 - 50 mm

pre Ø otvorov podľa DIN 6885	22 - 30 mm
Hĺbka klinovej drážky	3,3 mm
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Pretláčací nástroj

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		