

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 85/S5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Trieda položky	21V

Technický opis

Držiak ISO-kód	E08K SGLPR/LS5
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	10,72 mm
vhodná otočná rezná platnička	GPCT S5010.
Odsadenie stredu L_3	6,4 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 6
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L_2	7,49 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
\varnothing stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 6	269028 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500