

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 60/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Trieda položky	21V

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	E04G SCLDR/LS4
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	4,57 mm
Odsadenie stredu $L_3$	2,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
Veľkosť doštičiek	4 mm
vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Celková dĺžka L	90 mm
Výška upínania $L_2$	3,58 mm
Uhol nastavenia k	97 Stupeň
$\varnothing$ stopky $D_s$	4 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 10	269028 10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200	659957 200