

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 75/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268822 75/07
GTIN	4045197562647
Trieda položky	21V

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 12
vhodná otočná rezná platnička	TDAT 07010.
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	3,71 mm
Držiak ISO-kód	E06J STLDR/L07
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	7,06 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Výška upínania L ₂	5,54 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 12	269028 12
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500