

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 75/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Trieda položky	21V

Technický opis

Držiak ISO-kód	E06J SCLDR/LS4
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Odsadenie stredu L ₃	3,5 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	6,91 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Výška upínania L ₂	5,54 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 10	269028 10
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200