

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 75/S5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Trieda položky	21V

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	GPCT S5010.
Veľkosť doštičiek	5 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	9,15 mm
Odsadenie stredu L_3	5,6 mm
Držiak ISO-kód	E06J SGLPR/LS5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 6
Celková dĺžka L	110 mm
Výška upínania L_2	5,54 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
\varnothing stopky D_s	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 6	269028 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500