

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 85/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268822 85/07
GTIN	4045197562654
Trieda položky	21V

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	4,8 mm
vhodná otočná rezná platnička	TDAT 07010.
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,14 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 12
Držiak ISO-kód	E08K STLDR/L07
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	7,49 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 12	269028 12
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500