



Momentový kľúč s držiakom bitov Funkcia Torque Lock, Typ: 25-1/4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	656205 25-1/4
GTIN	4013288234186
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Veľmi pevný, jednoramenný momentový kľúč (hnací štvorhran 1/2-palcový) s ergonomickou, 2-zložkovou rukoväťou a prepínateľnou račňou s 45 zubami. Jednoduché nastavenie a zaistenie špecifikovanej hodnoty je zabezpečené zvukovým a hmatovým zaistením po dosiahnutí hodnoty stupnice a dobrou čitateľnosťou na hlavnej a jemnej stupnici. Jasne počuteľný a hmatateľný spúšťací mechanizmus po dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu. Na uťahovanie doprava. **Merná jednotka: Nm, lbfft.**

Výhoda:

Funkcia Torque Lock: Funkciu krútiaceho momentu je možné vypnúť – nástroj sa preto môže používať aj ako štandardná račňa na uťahovanie a povoľovanie skrutiek, ako aj na aplikácie s definovaným uhlom otáčania.

Funkcia:

Kľúč sa spustí „na základe signálu“ (výrazne počuteľne a citelne) a je okamžite znova použiteľný.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

Zo zobrazenej hodnoty **len pri uťahovaní doprava: $\pm 4\%$.**

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Technický opis

Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 Nm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Merací proces	Krútiaci moment
Hmotnosť	552 g
Údaje protokolovateľné	nie
Smer vŕhovania	uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Spätná väzba	akustický signál
Upínače bitov	D 6,3
Upínače bitov	F 6,3
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Rozsah krútiaceho momentu	2,5 - 25 Nm
Celková dĺžka L	300 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Meracia technika	mechanický
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Maximálny uťahovací moment	25 Nm
Kalibrácia	O1
Ukazovateľ	analogová
Norma	DIN EN ISO 6789
Upínanie bitov	1/4 palec
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie

Technický list

QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/656205-25-1/4>