

**Garant**

**Predĺženie tepelného upínača 4,5° so skrutkou na nastavenie dĺžky, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/12mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302412 25/12
GTIN	4045197435989
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

**So** skrutkou na nastavenie dĺžky, **krátke**.

**Použitie:**

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích trňoch ER.

**Upozornenie:**

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technický opis**

Ø otvoru D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Ø stopky d	25 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Atribút Názov produktu	L = 160 mm
Druh produktu	Predĺženie