

Garant

Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302416 25/14
GTIN	4045197436122
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

Bez skrutky na nastavenie dĺžky, dlhé.

Použitie:

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích trňoch ER.

Upozornenie:

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min⁻¹.

Technický opis

Ø D ₂	20 mm
Ø otvoru D ₁	14 mm
Ø stopky d	25 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Atribút Názov produktu	L = 300 mm
Druh produktu	Predĺženie