

**Garant**

**Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/10mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302416 32/10  |
| GTIN             | 4045197436146 |
| Trieda položky   | 31A           |

**Popis****Prevedenie:**

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

**Bez skrutky na nastavenie dĺžky, dlhé.**

**Použitie:**

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích trňoch ER.

**Upozornenie:**

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technický opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ø stopky d              | 32 mm      |
| Ø D <sub>2</sub>        | 24 mm      |
| Ø otvoru D <sub>1</sub> | 10 mm      |
| Celková dĺžka L         | 300 mm     |
| Atribút Názov produktu  | L = 300 mm |
| Druh produktu           | Predĺženie |