



## LED vrecková lampa EX s batériami, Typ: 2ELED



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081522 2ELED
GTIN	032705133417
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Vrecková lampa chránená pred výbuchom, skúšaná podľa platných smerníc ATEX.

#### Vysokovýkonné inšpekčné svietidlo, odolné proti nárazom, prachu a vode.

**Svietivá** LED lampa v tvare pera s vreckovým klipom. Stredový svetelný lúč, 6500 K. Ľahký, zmestí sa do každej tašky na náradie a drží na akomkoľvek vrecku na bunde. Zadný spínač. Nástavec z optických vlákien je ideálny na osvetlenie ťažko dostupných úzkych priestorov.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

### Technický opis

Svetelný tok	40 lm
Zóna ATEX	zóna 1
Zóna ATEX	zóna 21
Typ batérií	Micro, AAA
Počet obsiahnutých batérií	2
Farba puzdra	žltá
Trvanie osvetlenia	3 h
Ø hlavy	22 mm
Hmotnosť	55 g
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67

Celková dĺžka	132 mm
Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081553 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081552 LR3
Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081559 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081551 LR3
Nástavec s optickými vláknami pre bodovo presné osvetlenie Typ 2ELED	081528 2ELED
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081554 LR3