

**Upínač, SK 40, Ø upnutia D1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302420 16
GTIN	4250122600275
Trieda položky	36E

Popis**Prevedenie:**

Vnútorný závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	63 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	16
Závit M	M16
Celková dĺžka L	156 mm
Ø upnutia D ₁	16 mm
Vonkajší Ø D	48 mm
Upínač	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
	308801 40

Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308620 40

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40

308640 40

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre
strmé kužele 40

308740 40

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 16

309900 16